



ALGEMENE INFORMATIE

Product beschrijving

Profit VD E-line is een **voorbredade buis met installatiedraad** met **gerecycled koper** en **duurzaam compound**. Dit product is bestemd voor woningbouw en wordt toegepast in zowel nieuwbouw als renovatie.

De halogeenvrije, flexibele buis heeft een **mechanische sterkte van 750 N en is slagvast tot 2 kg valgewicht**. De installatiedraad is **goed stripbaar** en valt dus makkelijk te verwerken. Verder garanderen de UV- en ozonbestendige eigenschappen een **lange levensduur**.

Door de combinatie van buis en draad hoeft de installateur minder handelingen te verrichten en **bespaart hij veel tijd** en kosten.

De toegepaste draad voldoet aan brandklasse **Eca** volgens NEN-EN 50575 voor toepassing in bouwwerken met een hoog brandrisico volgens NEN 8012.

CERTIFICERINGEN EN PRODUCTNORMEN

Keurmerken



PRODUCT ONTWERP

Materiaal	Polypropyleen (PP)
Drukvastheidsklasse	Medium (klasse 3)

GEBRUIKSEIGENSCHAPPEN

Bedrijfstemperatuur (min) [°C]	-25
Bedrijfstemperatuur (max) [°C]	70
Drukvastheidsklasse	Medium (klasse 3)
Buiteninstallatie	Ja
Machine- en systeemininstallatie	Ja
Inbouwmontage (stucwerk)	Ja
Geschikt voor holle wand montage	Ja
Geschikt voor verwerking in beton	Ja
Geschikt voor installatie op hout	Ja
Ondervloerinstallatie (estrieklaag)	Ja
Opbouw (stucwerk)	Ja
Verwerking in aarde/ondergrond	Nee

BRANDEIGENSCHAPPEN

Buisuitvoering brandvertragend	Ja
Halogeenvrij	Ja
CPR Euroklasse brandgedrag	Eca

PRODUCT RANGE

Product code (Referentie code)	836519
Product naam	PROFIT E-LINE 16 gy VD Eca# 3G2,5+1,5 mm ²
Basis constructie	3G2,5+1,5 mm ²
Gewicht [kg/km]	158
DOP nummer	WIT0093

VERPAKKINGEN

Externe artikel code	Standaard verpakking hoeveelheid	Gebruikseenheid	Verschijningsvorm
836519F3	100	MTR	Ring